



Turvakaappi S-Classic tyyppi 90, Leveys: 600mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	981025 600
GTIN	2050001769237
Tuoteluokka	96G

Kuvaus

Malli:

Kaapin runko teräspeltiä, integroitu ovien pidätysmekanismi, sisäpuolella kemikaaleja kestävä pinta.

- **Hyllytasoja voi kiinnittää 32 mm:n välein.**
- **Pohjakeräysallas (StawaR).**
- **Poistoilmaliitäntä (NW 75).**
- **Sisältää ovien pidätysmekanismin.**
- **Lukittavissa puoliprofiilisyylinterillä, integroitavissa talon lukitusjärjestelmään. Ei yhteensopiva Hoffmann-lukitusjärjestelmän kanssa.**
- **Lattian epätasaisuudet voidaan tasoittaa neljällä säätöavustimella.**

1-ovinen

Käyttö:

Vaarallisten, syttyvien aineiden asianmukainen säilytys työtiloissa.

Standardi:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Toimituksen sisältö:

Kaappi, jossa 3 hyllytasoa, reikälevy ja keräysallas pohjalla, muovipäällysteinen, 1 huoltovihko.

Pintakäsittely:

Kaapin rungon ja ovien väri joko vaaleanharmaa RAL 7035 **tai** turvakeltainen RAL 1004, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Pätevän henkilön on säännöllisin väliajoin (vuosittain) huollettava turvakaapit asianmukaisesti sekä tarkistettava näiden toimivuus.

Tekninen kuvaus

Lokeroalustojen määrä	3
Pohjakeräysalaiden lkm	1
Korkeus	1968 mm
Hyllytason kantavuus	75 kg
Hyötyleveys	450 mm
Reikälevyjien lkm	1
Leveys	596 mm
Pohjakeräysaltaan tilavuus	22 l
Paino	278 kg
Hyötykorkeus	1742 mm
Syvyys	616 mm
Hyötysyvyys	524 mm
Korkeudensäätö portaittain	32 mm
Tulenkestävyys	90 min
Tuotetyyppi	Turvakaappi