

Teräspeltinen hyllytaso, sinkitty, Leveys 2500 mm, Syvyys: 800mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	990805 800
GTIN	4004514202079
Tuoteluokka	96P

Tekninen kuvaus

Syvyys	800 mm
Leveys	2500 mm
Hyllyn rakenne	suora hyllytaso
Hyllyn rakenne	kiinteästi asennettu hyllytaso
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	400 kg
Hyllytason paksuus	40 mm
Materiaali	sinkitty
Tuotenimen määrite	Leveys 2500 mm
Tuotetyyppi	Lokeroalusta