

## Keräysaltaat 200 litran tynnyreille maalattu, ritiläverkolla, Tynnyreiden lkm×tynnyrin vetoisuus (l) / tyyppi: 2X200



### Tilaustiedot

Tilausnumero	981285 2X200
GTIN	2050001937575
Tuoteluokka	96U

### Kuvaus

**Malli:**

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm.  
Sinkitty ritiläverkko.

**Käyttö:**

200 litran tynnyreiden ja pienten tynnyreiden varastointiin ja täyttöön. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

**Standardi:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Pintakäsittely:**

**Standardina vaaleansininen RAL 5012.**

**Huomautus:**

Tynnyritelineet 200 litran tynnyreille löytyvät numerolla 981480 ja numerolla 981490.

### Tekninen kuvaus

Paino	69 kg
Tynnyreiden määrä	2

Leveys	1200 mm
Korkeus	360 mm
Syvyys	800 mm
Tynnyrin sisältö	200 l
Keräystilavuus	215 l
200 litran tynnyreiden varastokapasiteetti	2
Pintakuorma	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materiaalin paksuus	3 mm
Värivalikoima	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas