

## Keräysaltaat 200 litran tynnyreille sinkitty, ritiläverkolla, Tynnyreiden lkm×tynnyrin vetoisuus (l) / tyyppi: 2X200



### Tilaustiedot

Tilausnumero	981275 2X200
GTIN	4052462020870
Tuoteluokka	96U

### Kuvaus

#### Malli:

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm.

Sinkitty ritiläverkko.

Kuumasinkitty EN ISO 1461 -standardin mukaisesti.

#### Käyttö:

200 litran tynnyreiden ja pienten tynnyreiden varastointiin ja täyttöön. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

#### Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Huomautus:

Tynnyritelineet 200 litran tynnyreille löytyvät numerolla 981480 ja numerolla 981490.

### Tekninen kuvaus

200 litran tynnyreiden varastokapasiteetti	2
Syvyys	800 mm

Korkeus	360 mm
Tynnyrin sisältö	200 l
Paino	73 kg
Leveys	1200 mm
Keräystilavuus	215 l
Tynnyreiden määrä	2
Pintakuorma	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materiaalin paksuus	3 mm
Materiaali	Sinkityt
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas