



## Keräysallas 60 litran tynnyreille ritiläverkolla, PE, Tynnyreiden lkm×tynnyrin vetoisuus (l) / tyyppi: 2X60



### Tilaustiedot

Tilausnumero	981370 2X60
GTIN	4250101102240
Tuoteluokka	96V

### Kuvaus

**Malli:**

Polyeteeniä (PE) – kevyt, säänkestävä, lujatekoinen. Kartiomainen malli: Sijoituspinta ritiläverkon päällä on suurempi kuin altaan pohjalla. Ritiläverkkoa käyttämällä voidaan varastoida myös 2 tynnyriä.

**Käyttö:**

Ilman tukijalkoja – voidaan asettaa suoraan maahan tai eurolavalle. Koko: tyyppi F: 4 tukijalkaa (alatukikorkeus 100 mm) – yrityksen sisällä tapahtuvaan kuljetukseen haarukkanostimella/trukilla.

**Palavien nesteiden varastointi kielletty** (koskee Saksaa).

**Standardi:**

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

**Huomautus:**

Tynnyriteline 60 litran tynnyreille löytyvät numerolla 981490.

### Tekninen kuvaus

Keräystilavuus	60 l
----------------	------

Korkeus	235 mm
Tynnyrin sisältö	60 l
Leveys	725 mm
Syvyys	525 mm
Tynnyreiden määrä	2
Kantavuus	150 kg
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas