

## Keräysallas 1000 litran IBC:lle sinkitty, lukumäärä IBC×IBC Sisältö (l): 2X1000



### Tilaustiedot

Tilausnumero	981300 2X1000
GTIN	4052462000599
Tuoteluokka	96U

### Kuvaus

#### Malli:

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm.

Sinkitty ritiläverkko.

Kuumasinkitty EN ISO 1461 -standardin mukaisesti.

#### Käyttö:

**IBC** (Intermediate Bulk-Container)- / **KTC** (Kubische Tank-Container) -konttien turvalliseen varastointiin. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

#### Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Säilytys: Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi

Keräystilavuus: 1000 l

Korkeus: 435 mm

Leveys: 2650 mm

Syvyys: 1300 mm

Varastokapasiteetti IBC/KTC: 2

Pintakuorma: 1000 kg/m<sup>2</sup>

### Tekninen kuvaus

Leveys	2650 mm
Keräystilavuus	1000 l
Paino sinkittynä	239 kg
IBC-lkm	2

Paino maalattuna	226 kg
Korkeus	435 mm
Syvyys	1300 mm
Varastokapasiteetti IBC/KTC	2
Pintakuorma	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materiaalin paksuus	3 mm
Materiaali	Sinkityt
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas