

Ansell**Kuumuussuojakäsinepari ActivArmr® 42-474, Käsineen koko: 10****Tilastiedot**

Tilausnumero	094620 10
GTIN	10076490439115
Tuoteluokka	04P

Kuvaus**Malli:**

Crusader Flex® 42-474. Erittäin kestävä, polyesteristä valmistettu **kuumuudelta suojaava käsine**, hikeä imevä huopavuori. **Parempi otteen pitävyys** öljytyillä pinnoilla nitrilipinnoitteen ansiosta. Konepesunkestävä. Lyhytaikaiseen kuumien esineiden käsittelyyn, enint. **180 °C (kontaktilämpö).**

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

EN 388 lävistyslujuus	1
Sormituntuma	Ei tiedossa
Öljypito	Hyvä
Vuorimateriaali	Kuitukangas
Hengittävyys	Kohtalainen
Ei sisällä DMF:ää	ei

silikoniton	ei
EN 388 hankauksenkestävyys	2
Kylmäsuoja	Ei tiedossa
Kuumuussuoja	Erittäin hyvä
EN 388 viiltolujuus	2
EN 388 jatkorepäisylujuus	4
Märkäpito	Ei tiedossa
Pinnoitemateriaali	Nitriili
Istuvuus	Hyvä
Käsineen koko	10
Käsinytppi	Kuumasuojakäsineet
Suojausluokka	Luokka III
Käsineiden ominaisuudet	Liekinkestävyys taso X
Käsineiden ominaisuudet	Elintarvikesertifiointi
Käsineiden ominaisuudet	Ei sisällä silikonia
EN 388	2241B
EN 407	X2XXXX
Kosketuskuumuus enint.	250 °C
Rungon materiaali	Polyesterihuopa puuvilla
Pinnoitus	Nitril
Pinnoitevaihtoehto	Kokopinnoite
Väri	valkoinen
Materiaali	Nitril
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Pituus	330 mm
Sisältö	12
Pesu	Kirjopesu 40 °C:ssa
Käyttöalue	Heavy Duty
Kuumuussuoja enint.	180 °C

Viiltosuojaluokka	B
Standardi	EN 407
Paino	74,6 g
Tuotetyyppi	Kuumasuojäkäsineet