

## Keräysaltaat 200 litran tynnyreille sinkitty, ritiläverkolla, Tynnyreiden lkm×tynnyrin vetoisuus (l): 2X200



### Tilaustiedot

Tilausnumero	981235 2X200
GTIN	4052462022546
Tuoteluokka	96U

### Kuvaus

**Malli:**

Alatukikorkeus 100 mm kuljetettavaksi haarukkavaunulla/trukilla. Kuumasinkitty EN ISO 1461 -standardin mukaisesti.

Sinkitty ritiläverkko.

**Käyttö:**

200 litran tynnyreiden ja pienten tynnyreiden varastointiin ja täyttöön. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

**Standardi:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Huomautus:**

Tynnyritelineet 200 litran tynnyreille löytyvät numerolla 981480 ja numerolla 981490.

### Tekninen kuvaus

Paino	72 kg
Keräystilavuus	215 l

200 litran tynnyreiden varastokapasiteetti	2
Leveys	1200 mm
Tynnyreiden määrä	2
Tynnyrin sisältö	200 l
Korkeus	365 mm
Syvyys	800 mm
Pintakuorma	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materiaalin paksuus	3 mm
Materiaali	Sinkityt
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas