

**Keräysallas 1000 litran IBC:lle maalattu, lukumäärä IBC×IBC Sisältö (l): 1X1000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	981310 1X1000
GTIN	2050001937612
Tuoteluokka	96U

**Kuvaus****Malli:**

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm.

Sinkitty ritiläverkko.

**Käyttö:**

**IBC** (Intermediate Bulk-Container)- / **KTC** (Kubische Tank-Container) -konttien turvalliseen varastointiin. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

**Standardi:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Pintakäsittely:**

**Standardina vaaleansininen RAL 5012.**

**Tekninen kuvaus**

Keräystilavuus	1000 l
Varastokapasiteetti IBC/KTC	1
Syvyys	1460 mm

Paino maalattuna	180 kg
Korkeus	630 mm
Leveys	1460 mm
Paino sinkittynä	194 kg
Pintakuorma	1000 kg/m <sup>2</sup>
Materiaalin paksuus	3 mm
Värivalikoima	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas