



Keräysallas 1000 litran IBC:lle ilman asetuspintaa, lukumäärä IBC×IBC Sisältö (I): 2X1000



Tilaustiedot

Tilausnumero	981440 2X1000
GTIN	4250101106767
Tuoteluokka	96V

Kuvaus

Malli:

Polyeteeniä (PE) – kevyt, säänkestävä, lujatekoinen.

Käyttö:

IBC (Intermediate Bulk-Container)- / **KTC** (Kubische Tank-Container) -konttien turvalliseen varastointiin. **GHS-luokkien 1–4 vesistöille vaarallisten nesteiden varastointiin. Kestävät erityisen hyvin happoja, lipeää ja öljyjä.** IBC:n/KTC:n omasta painosta riippuen soveltuvat nesteille, joiden enimmäisominaispaino on 1800 kg/m³.

Palaviin nesteiden varastointi on kiellettyä (koskee Saksaa).

Standardi:

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung des DIBt, Berlin und Übereinstimmungserklärung (ÜHP).

Säilytys: Syttyvien aineiden varastointi sallittu

Keräystilavuus: 1000 l

Korkeus: 720 mm

Leveys: 2280 mm

Syvyys: 1430 mm

Kantavuus sijoituspaikkaa kohti: 2000 kg

Paino: 141 kg

Tekninen kuvaus

Keräystilavuus	1000 l
IBC-sisältö	1000 l
Syvyys	1430 mm
Korkeus	720 mm
Leveys	2280 mm
Kantavuus sijoituspaikkaa kohti	2000 kg
Paino	141 kg
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi sallittu
Tuotetyyppi	Keräysallas