

Keräysaltaat 200 litran tynnyreille sinkitty, ritiläverkolla, Tynnyreiden 1km×tynnyrin vetoisuus (l) / tyyppi: 1X200



Tilaustiedot

Tilausnumero	981275 1X200
GTIN	4052462020665
Tuoteluokka	96U

Kuvaus

Malli:

Valmistettu 3 mm:n teräspellistä. Alatukikorkeus 100 mm.

Sinkitty ritiläverkko.

Kuumasinkitty EN ISO 1461 -standardin mukaisesti.

Käyttö:

200 litran tynnyreiden ja pienten tynnyreiden varastointiin ja täyttöön. **Syttyville nesteille** GHS-luokissa 1–3 sekä **vesistöille haitallisille nesteille** GHS-luokissa 1–4.

Standardi:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Huomautus:

Tynnyritelineet 200 litran tynnyreille löytyvät numerolla 981480 ja numerolla 981490.

Tekninen kuvaus

Tynnyrin sisältö	200 l
Korkeus	460 mm
Keräystilavuus	203 l
Tynnyreiden määrä	1

Syvyys	800 mm
Paino	60 kg
Leveys	800 mm
200 litran tynnyreiden varastokapasiteetti	1
Pintakuorma	1000 kg/m ²
Materiaalin paksuus	3 mm
Materiaali	Sinkityt
Säilytys	Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi
Säilytys	Syövyttävien aineiden varastointi sallittu
Säilytys	Syttyvien aineiden varastointi kielletty
Säilytys	Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi
Tuotetyyppi	Keräysallas