

Leveä-välikkeinen perushyllykkö, Syvyys 773 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 3048/1841mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	990870 3048/1841
GTIN	4004514224866
Tuoteluokka	97C

Kuvaus

Malli:

16 mm:n lastulevyillä. Varastointitasoja voidaan säätää 38 mm:n rasterilla. Nopea asennus liittämällä osat toisiinsa ilman ruuveja profiilien reikien kautta. Suurin **hyllykuorma**: enint. 720 kg, suurin **hylly-yksikön kuormitus**: enint. 3200 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Perushyllystö: Nimellismitta = ulkomitat mm

Rungon syvyys yhteensä: Nimellismitta = ulkomitat mm

Käyttö:

Kookkaiden ja tilaa vievien esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin. Erittäin helppo käsitellä ja asentaa.

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Toimitus mahdollinen vain perushyllykkönä, ei lisähyllykköä. Tarvittaessa on mahdollista yhdistää kaksi tai useampia perushyllystöjä liitoskappaleiden (sisältyy toimitukseen) avulla kiinteäksi hyllyrivistöksi.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 100 mm. Sallittua lattia kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Säilytystason materiaali	Lastulevy
Hyllytason leveys	1841 mm
Asiakasasennus	kyllä
Välikön leveys = asennusmitta	1841 mm
Leveys	1841 mm
Hyllytasohn syvyys	773 mm
Välikön kuormitus	720 kg
Säilytystasojen/lastulevy lukumäärä	4
hyllystörakenne	Perushyllystö
Korkeus	3048 mm
Syvyys	773 mm
hyllystön syvyys	773 mm
hyllyn leveys	1841 mm
hyllykorkeus	3048 mm
Pöytälevyn paksuus	16 mm
Korkeudensäätö portaittain	38 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	Syvyys 773 mm
Tuotetyyppi	Leveä hyllystö