

## Leveä-välikkeinen perushyllykkö, Syvyys 469 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 3048/1536mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	990860 3048/1536
GTIN	4004514224804
Tuoteluokka	96P

### Kuvaus

#### Malli:

16 mm:n lastulevyillä. Varastointitasoja voidaan säätää 38 mm:n rasterilla. Nopea asennus liittämällä osat toisiinsa ilman ruuveja profiilien reikien kautta. Suurin **hyllykuorma**: enint. 720 kg, suurin **hylly-yksikön kuormitus**: enint. 3200 kg.

#### Kuvaus:

#### Kasausmitat:

**Perushyllystö:** Nimellismitta = ulkomitat mm

**Rungon syvyys yhteensä:** Nimellismitta = ulkomitat mm

#### Käyttö:

Kookkaiden ja tilaa vievien esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin. Erittäin helppo käsitellä ja asentaa.

#### Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

#### Huomautus:

- **Toimitus mahdollinen vain perushyllykkönä, ei lisähyllykköä. Tarvittaessa on mahdollista yhdistää kaksi tai useampia perushyllystöjä liitoskappaleiden (sisältyy toimitukseen) avulla kiinteäksi hyllyrivistöksi.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 100 mm. Sallittua lattia kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

### Tekninen kuvaus

Hyllytasohn syvyys	469 mm
Välikön leveys = asennusmitta	1536 mm
Säilytystasojen/lastulevy lukumäärä	4
Asiakasasennus	kyllä
hyllystörakenne	Perushyllystö
Hyllytason leveys	1536 mm
Välikön kuormitus	640 kg
Leveys	1536 mm
Korkeus	3048 mm
Säilytystason materiaali	Lastulevy
Syvyys	469 mm
hyllystön syvyys	469 mm
hyllyn leveys	1536 mm
hyllykorkeus	3048 mm
Pöytälevyn paksuus	16 mm
Korkeudensäätö portaittain	38 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	Syvyys 469 mm
Tuotetyyppi	Leveä hyllystö