

Leveä-välikkeinen perushyllykkö, Syvyys 773 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 1981/1536mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	990870 1981/1536
GTIN	4004514224507
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

16 mm:n lastulevyillä. Varastointitasoja voidaan säätää 38 mm:n rasterilla. Nopea asennus liittämällä osat toisiinsa ilman ruuveja profiilien reikien kautta. Suurin **hyllykuorma**: enint. 720 kg, suurin **hylly-yksikön kuormitus**: enint. 3200 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Perushyllystö: Nimellismitta = ulkomitat mm

Rungon syvyys yhteensä: Nimellismitta = ulkomitat mm

Käyttö:

Kookkaiden ja tilaa vievien esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin. Erittäin helppo käsitellä ja asentaa.

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Toimitus mahdollinen vain perushyllykkönä, ei lisähyllykköä. Tarvittaessa on mahdollista yhdistää kaksi tai useampia perushyllystöjä liitoskappaleiden (sisältyy toimitukseen) avulla kiinteäksi hyllyrivistöksi.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 100 mm. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Korkeus	1981 mm
Asiakasasennus	kyllä
hyllystörakenne	Perushyllystö
Leveys	1536 mm
Hyllytasohn syvyys	773 mm
Hyllytason leveys	1536 mm
Säilytystason materiaali	Lastulevy
Välikön leveys = asennusmitta	1536 mm
Välikön kuormitus	640 kg
Säilytystasojen/lastulevy lukumäärä	4
Syvyys	773 mm
hyllystön syvyys	773 mm
hyllyn leveys	1536 mm
hyllykorkeus	1981 mm
Pöytälevyn paksuus	16 mm
Korkeudensäätö portaittain	38 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	Syvyys 773 mm
Tuotetyyppi	Leveä hyllystö