

Leveä-välikkeinen perushyllykkö, Syvyys 469 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 1981/2146mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	990860 1981/2146
GTIN	4004514224569
Tuoteluokka	96P

Kuvaus

Malli:

16 mm:n lastulevyillä. Varastointitasoja voidaan säätää 38 mm:n rasterilla. Nopea asennus liittämällä osat toisiinsa ilman ruuveja profiilien reikien kautta. Suurin **hyllykuorma**: enint. 720 kg, suurin **hylly-yksikön kuormitus**: enint. 3200 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Perushyllystö: Nimellismitta = ulkomitat mm

Rungon syvyys yhteensä: Nimellismitta = ulkomitat mm

Käyttö:

Kookkaiden ja tilaa vievien esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin. Erittäin helppo käsitellä ja asentaa.

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Toimitus mahdollinen vain perushyllykkönä, ei lisähyllykköä. Tarvittaessa on mahdollista yhdistää kaksi tai useampia perushyllystöjä liitoskappaleiden (sisältyy toimitukseen) avulla kiinteäksi hyllyrivistöksi.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 100 mm. Sallittua lattia kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

hyllystörakenne	Perushyllystö
Hyllytasohn syvyys	469 mm
Leveys	2146 mm
Välikön leveys = asennusmitta	2146 mm
Säilytystason materiaali	Lastulevy
Asiakasasennus	kyllä
Välikön kuormitus	577 kg
Säilytystasojen/lastulevy lukumäärä	4
Korkeus	1981 mm
Hyllytason leveys	2146 mm
Syvyys	469 mm
hyllystön syvyys	469 mm
hyllyn leveys	2146 mm
hyllykorkeus	1981 mm
Pöytälevyn paksuus	16 mm
Korkeudensäätö portaittain	38 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	Syvyys 469 mm
Tuotetyyppi	Leveä hyllystö