

## Leveä-välikkeinen perushyllykkö, Syvyys 926 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 1981/1536mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	990875 1981/1536
GTIN	4004514224514
Tuoteluokka	96P

### Kuvaus

#### Malli:

16 mm:n lastulevyillä. Varastointitasoja voidaan säätää 38 mm:n rasterilla. Nopea asennus liittämällä osat toisiinsa ilman ruuveja profiilien reikien kautta. Suurin **hyllykuorma**: enint. 720 kg, suurin **hylly-yksikön kuormitus**: enint. 3200 kg.

#### Kuvaus:

#### Kasausmitat:

**Perushyllystö:** Nimellismitta = ulkomitat mm

**Rungon syvyys yhteensä:** Nimellismitta = ulkomitat mm

#### Käyttö:

Kookkaiden ja tilaa vievien esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin. Erittäin helppo käsitellä ja asentaa.

#### Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

#### Huomautus:

- **Toimitus mahdollinen vain perushyllykkönä, ei lisähyllykköä. Tarvittaessa on mahdollista yhdistää kaksi tai useampia perushyllystöjä liitoskappaleiden (sisältyy toimitukseen) avulla kiinteäksi hyllyrivistöksi.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 100 mm. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

### Tekninen kuvaus

Leveys	1536 mm
Säilytystasojen/lastulevy lukumäärä	4
Hyllytason leveys	1536 mm
hyllystörakenne	Perushyllystö
Asiakasasennus	kyllä
Hyllytasohn syvyys	926 mm
Korkeus	1981 mm
Välikön leveys = asennusmitta	1536 mm
Säilytystason materiaali	Lastulevy
Välikön kuormitus	640 kg
Syvyys	926 mm
hyllystön syvyys	926 mm
hyllyn leveys	1536 mm
hyllykorkeus	1981 mm
Pöytälevyn paksuus	16 mm
Korkeudensäätö portaittain	38 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	Syvyys 926 mm
Tuotetyyppi	Leveä hyllystö