

Työtilamatto Top Leveys 122 cm, musta, Pituus: 150cm



Tilaustiedot

Tilausnumero	964530 150
GTIN	662641658073
Tuoteluokka	96C

Kuvaus

Malli:

Teollisuuden työtilamatot valmistetaan laadukkaista muoveista **kovaa kulutusta** varten:

- **Kova ja kulutusta kestävä vinyylipinta estää liukumisen ja takaa pitkän käyttöiän.**
- **Pehmeä soluvinyyliydin ehkäisee väsymistä. Se on laminoitu vinyylipintaan.**
- **Liukumaton RedStop™-alapinta.**
- **Kaikki sivut viistettyjä - ei kompastumisvaaraa.**
- **Kestää rajoitetusti useimpia teollisia rasvoja, työssä käytettyjä aineita ja kemikaaleja. Ei sovellu kylmävoiteluaineille.**
- **Kauttaaltaan pintakäsitelty kosteuden tunkeutumisen estämiseksi.**
- **Vaikeasti syttyvä DIN 4102 B1 -standardin mukaan.**
- **Maton paksuus: 14,3 mm, paino: n. 6,5 kg/m².**
- **Liukumattomuusluokka R10 standardien DIN 51130 ja BGR 181 mukaisesti.**

Huomautus:

Työtilamatot, vapaasti valittava pituus alkaen numerosta 964520–964525.

Tekninen kuvaus

Pituus	150 cm
Paino	11 kg

Paksuus	14,3 mm
kestää rajallisesti useimpia	teollisuusrasvat, työmateriaalit, kemikaalit
Pinta	vinyyli
Liukumaton alapuoli	kyllä
Leveys	122 cm
turvareunat	2-puolinen
pistokiinnitettävä	ei
Viiste	4-puolinen
Materiaali	soluvinyyliydin
Paino pinta-alaa kohti	6,5 kg/m ²
Luistamattomuus vastaa normeja DIN 51130, BGR 181	R10
Seisontamukavuus	Liukumaton
Seisontamukavuus	Eristys (lämpö)
Seisontamukavuus	Ehkäisee työväsymystä
Iskusuoja	Lattia
Materiaalin ominaisuus	ei öljynkestävä
Väri	musta
Tuotetyyppi	Työtilamatto