

Leveä-välikkeinen perushyllykkö, Syvyys 926 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2438/1536mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	990875 2438/1536
GTIN	4004514224675
Tuoteluokka	97C

Kuvaus

Malli:

16 mm:n lastulevyillä. Varastointitasoja voidaan säätää 38 mm:n rasterilla. Nopea asennus liittämällä osat toisiinsa ilman ruuveja profiilien reikien kautta. Suurin **hyllykuorma**: enint. 720 kg, suurin **hylly-yksikön kuormitus**: enint. 3200 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Perushyllystö: Nimellismitta = ulkomitat mm

Rungon syvyys yhteensä: Nimellismitta = ulkomitat mm

Käyttö:

Kookkaiden ja tilaa vievien esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin. Erittäin helppo käsitellä ja asentaa.

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Toimitus mahdollinen vain perushyllykkönä, ei lisähyllykköä. Tarvittaessa on mahdollista yhdistää kaksi tai useampia perushyllystöjä liitoskappaleiden (sisältyy toimitukseen) avulla kiinteäksi hyllyrivistöksi.**
- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 100 mm. Sallittua lattia kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemmän rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Säilytystason materiaali	Lastulevy
Korkeus	2438 mm
Hyllytasohn syvyys	926 mm
Säilytystasojen/lastulevy lukumäärä	4
Leveys	1536 mm
Hyllytason leveys	1536 mm
Välikön kuormitus	640 kg
Välikön leveys = asennusmitta	1536 mm
hyllystörakenne	Perushyllystö
Asiakasasennus	kyllä
Syvyys	926 mm
hyllystön syvyys	926 mm
hyllyn leveys	1536 mm
hyllykorkeus	2438 mm
Pöytälevyn paksuus	16 mm
Korkeudensäätö portaittain	38 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	Syvyys 926 mm
Tuotetyyppi	Leveä hyllystö