



## Suurjätesäiliö, sininen, Tilavuus: 80l



### Tilaustiedot

Tilausnumero	987801 80
GTIN	4052941604829
Tuoteluokka	98A

### Kuvaus

**Malli:**

Iso jätesäiliö, kartiomainen muovirunko. Vakauttavat uritukset yläreunoissa. Kantta ympäröi vesikouru kondenssivettä varten. Kannen kahvat on sijoitettu kätevästi vinoon. 4-kertaiset saranat (koko 80: 2-kertaiset saranat) ja varmistetut saranapultit. Vahvistettu pohja, patentoitu akselirakenne. Vankka ulkopuolinen siirtoalusta, jossa vahvistettu, tukeva kannatinakseli ja herkästi pyörivät pyörät. Kannessa vaimennettu kansiaukko, joka täyttää EU-meluntorjunta-asetuksen 2000/14 vaatimukset. Erittäin vakaa säiliö erityisen pohjarakenteen ja täyspitkän aaltomuotoilun ansiosta.

**Standardi:**

**DIN EN 840-1, 5 und 6.**

### Tekninen kuvaus

Pyörän Ø	200 mm
Korkeus	932 mm
Tilavuus	80 l
Syvyys	514 mm

Hyötykuorma DIN EN	40 kg
Paino	10,5 kg
Leveys	448 mm
Nimellisisältö	80 l
Tilavuustoleranssi	-5 / +18 l
Valmistajamerkintä	Pro Wave -säiliö
Väri	sininen
Tuotetyyppi	Suurjättesäiliö