

## Leveä-välikkeinen perushyllykkö, Syvyys 600 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2500/1785mm



### Tilaustiedot

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 990980 2500/1785 |
| GTIN         | 4004514225306    |
| Tuoteluokka  | 960              |

### Kuvaus

#### Malli:

Sinkitty runko. Valinnan mukaan joko sinkityillä 25 mm:n teräslevypaneeleilla tai lastulevyillä. Erilaisia poikkikannatintyyppejä hyllytason tarvittavasta kuormituksesta riippuen (poikkituen korkeus 55–85 mm). Nopea koota kiinnittämällä tyypin ZG poikkikannattimet. **Hyllytason kuormitus** enintään 1050 kg, **hylly-yksikön kuormitus** enintään 3500 kg.

#### Kuvaus:

##### Kasausmitat:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 57 mm

##### Käyttö:

Kookkaiden, tilaa vievien ja raskaiden esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin.

##### Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

##### Huomautus:

- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 1 200 mm, ja sallittu lattian kuormitus saa olla korkeintaan 2 600 kg. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

## Tekninen kuvaus

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Korkeus                              | 2500 mm        |
| Leveys                               | 1899 mm        |
| Asiakasasennus                       | kyllä          |
| Säilytystason materiaali             | Lastulevy      |
| Asennusmitta perushyllystölle leveys | 1899 mm        |
| Välikön kuormitus                    | 670 kg         |
| Hyllytasohn syvyys                   | 600 mm         |
| hyllystörakenne                      | Perushyllystö  |
| Säilytystasojen/lastulevy lukumäärä  | 4              |
| Hyllytason leveys                    | 1785 mm        |
| Syvyys                               | 600 mm         |
| hyllystön syvyys                     | 600 mm         |
| hyllyn leveys                        | 1785 mm        |
| hyllykorkeus                         | 2500 mm        |
| Pöytälevyn paksuus                   | 25 mm          |
| Korkeudensäätö portaittain           | 25 mm          |
| Asennusmalli                         | Vetohyllystö   |
| Värivalikoima                        | RAL 5010, 2004 |
| Tuotenimen määrite                   | Syvyys 600 mm  |
| Tuotetyyppi                          | Leveä hyllystö |