

Leveä-välikkeinen lisähyllykkö, Syvyys 800 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 3000/2140mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	990995 3000/2140
GTIN	4004514225610
Tuoteluokka	960

Kuvaus

Malli:

Sinkitty runko. Valinnan mukaan joko sinkityillä 25 mm:n teräslevypaneeleilla tai lastulevyillä. Erilaisia poikkikannatintyyppejä hyllytason tarvittavasta kuormituksesta riippuen (poikkituen korkeus 55–85 mm). Nopea koota kiinnittämällä tyypin ZG poikkikannattimet. **Hyllytason kuormitus** enintään 1050 kg, **hylly-yksikön kuormitus** enintään 3500 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 57 mm

Käyttö:

Kookkaiden, tilaa vievien ja raskaiden esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin.

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 1 200 mm, ja sallittu lattian kuormitus saa olla korkeintaan 2 600 kg. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

hyllystörakenne	Lisähyllystö
Säilytystason materiaali	Lastulevy
Hyllytason leveys	2140 mm
Korkeus	3000 mm
Leveys	2197 mm
Hyllytasohn syvyys	800 mm
Säilytystasojen/lastulevy lukumäärä	5
Välikön kuormitus	950 kg
Asiakasasennus	kyllä
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	2197 mm
Syvyys	800 mm
hyllystön syvyys	800 mm
hyllyn leveys	2140 mm
hyllykorkeus	3000 mm
Pöytälevyn paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	Syvyys 800 mm
Tuotetyyppi	Leveä hyllystö