

Leveä-välikkeinen lisähyllykkö, syvyys 600 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 3000/2140mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	990985 3000/2140
GTIN	4004514225580
Tuoteluokka	960

Kuvaus

Malli:

Sinkitty runko. Valinnan mukaan joko sinkityillä 25 mm:n teräslevypaneeleilla tai lastulevyillä. Erilaisia poikkikannatintyypppejä hyllytason tarvittavasta kuormituksesta riippuen (poikkituen korkeus 55–85 mm). Nopea koota kiinnittämällä tyypin ZG poikkikannattimet. **Hyllytason kuormitus** enintään 1050 kg, **hylly-yksikön kuormitus** enintään 3500 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 57 mm

Käyttö:

Kookkaiden, tilaa vievien ja raskaiden esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin.

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 1 200 mm, ja sallittu lattian kuormitus saa olla korkeintaan 2 600 kg. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Korkeus	3000 mm
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	2197 mm
Leveys	2197 mm
Hyllytason leveys	2140 mm
Säilytystason materiaali	Lastulevy
Säilytystasojen/lastulevy lukumäärä	5
Asiakasasennus	kyllä
Hyllytasohn syvyys	600 mm
Välikön kuormitus	950 kg
hyllystörakenne	Lisähyllistö
Syvyys	600 mm
hyllystön syvyys	600 mm
hyllyn leveys	2140 mm
hyllykorkeus	3000 mm
Pöytälevyn paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllistö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	syvyys 600 mm
Tuotetyyppi	Leveä hyllistö