

Leveä-välikkeinen perushyllykkö, Syvyys 1000 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 2000/1785mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|------------------|
| Tilausnumero | 991000 2000/1785 |
| GTIN | 4004514225184 |
| Tuoteluokka | 960 |

Kuvaus

Malli:

Sinkitty runko. Valinnan mukaan joko sinkityillä 25 mm:n teräslevypaneeleilla tai lastulevyillä. Erilaisia poikkikannatintyyppejä hyllytason tarvittavasta kuormituksesta riippuen (poikkituen korkeus 55–85 mm). Nopea koota kiinnittämällä tyypin ZG poikkikannattimet. **Hyllytason kuormitus** enintään 1050 kg, **hylly-yksikön kuormitus** enintään 3500 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 57 mm

Käyttö:

Kookkaiden, tilaa vievien ja raskaiden esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin.

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 1 200 mm, ja sallittu lattian kuormitus saa olla korkeintaan 2 600 kg. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Säilytystason materiaali | Lastulevy |
| Korkeus | 2000 mm |
| Välikön kuormitus | 670 kg |
| hyllystörakenne | Perushyllystö |
| Hyllytason leveys | 1785 mm |
| Asiakasasennus | kyllä |
| Hyllytasohn syvyys | 1000 mm |
| Säilytystasojen/lastulevy lukumäärä | 3 |
| Asennusmitta perushyllystölle leveys | 1899 mm |
| Leveys | 1899 mm |
| Syvyys | 1000 mm |
| hyllystön syvyys | 1000 mm |
| hyllyn leveys | 1785 mm |
| hyllykorkeus | 2000 mm |
| Pöytälevyn paksuus | 25 mm |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Asennusmalli | Vetohyllystö |
| Värivalikoima | RAL 5010, 2004 |
| Tuotenimen määrite | Syvyys 1000 mm |
| Tuotetyyppi | Leveä hyllystö |