



Porrastikkaat, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	966000 3
GTIN	4003866403332
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Suuri turvatasanne (380 × 260 mm), jossa on kiinteä saranaliitos, **turvasilta** ja leveä säilytyskouru. 85 mm syvät liukuesteuritetut askelmat ja patentoitu askelmien ja palkkien 7-pistekiinnitys. Hyvin vakaa rakenne molemminpuolisen, jäykän liitoksen ansiosta. Kaksi kiinteää sankakoukkuu.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Vaakapalkkien korkeus	87 mm
Työskentelykorkeus n.	2,7 m
Pienan/askelman syvyys	85 mm
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	3
Paino	6 kg
Tikkaiden pituus	1,44 m

Säilytyskaukalo saatavana	kyllä
Ulkoleveys alapäässä	0,45 m
Portaan rakenne	Porras
Standardi	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Tasanteen korkeus	0,7 m
Saavutettavuus	yksipuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat