

Leveä-välrikkeinen lisähyllykkö, Syvyys 800 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 3000/2140mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	990965 3000/2140
GTIN	4004514226259
Tuoteluokka	960

Kuvaus

Malli:

Sinkitty runko. Valinnan mukaan joko sinkityillä 25 mm:n teräslevypaneeleilla tai lastulevyillä. Erilaisia poikkikannatintyyppejä hyllytason tarvittavasta kuormituksesta riippuen (poikkituen korkeus 55–85 mm). Nopea koota kiinnittämällä tyypin ZG poikkikannattimet. **Hyllytason kuormitus** enintään 1050 kg, **hylly-yksikön kuormitus** enintään 3500 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 57 mm

Käyttö:

Kookkaiden, tilaa vievien ja raskaiden esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin.

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 1 200 mm, ja sallittu lattian kuormitus saa olla korkeintaan 2 600 kg. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Leveys	2197 mm
Säilytystason materiaali	Teräslevypaneelit
Asennusmitta lisähyllystölle leveys	2197 mm
Välikön kuormitus	950 kg
Asiakasasennus	kyllä
hyllystörakenne	Lisähyllistö
Hyllytason leveys	2140 mm
Säilytystasojen/teräspaneeli lukumäärä	5
Hyllytasohn syvyys	800 mm
Korkeus	3000 mm
Syvyys	800 mm
hyllystön syvyys	800 mm
hyllyn leveys	2140 mm
hyllikorkeus	3000 mm
Hyllytason paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllistö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	Syvyys 800 mm
Tuotetyyppi	Leveä hyllistö