



## Porrastikkaat, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	966000 4
GTIN	4003866403349
Tuoteluokka	96Z

### Kuvaus

#### Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Suuri turvatasanne (380 × 260 mm), jossa on kiinteä saranaliitos, **turvasilta** ja leveä säilytyskouru. 85 mm syvät liukuesteuretut askelmat ja patentoitu askelmien ja palkkien 7-pistekiinnitys. Hyvin vakaa rakenne molemminpuolisen, jäykän liitoksen ansiosta. Kaksi kiinteää sankakoukkuu.

#### Standardi:

**DIN EN 131.**

### Tekninen kuvaus

Työskentelykorkeus n.	2,9 m
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	4
Tikkaiden pituus	1,67 m
Standardi	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Ulkoleveys alapäässä	0,47 m
Vaakapalkkien korkeus	87 mm

Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Tasanteen korkeus	0,9 m
Portaan rakenne	Porras
Paino	7 kg
Säilytyskaukalo saatavana	kyllä
Pienan/askelman syvyys	85 mm
Saavutettavuus	yksipuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat