

Leveä-välikkeinen perushyllykkö, Syvyys 1000 mm, Korkeus / hyllytason Leveys: 3000/1785mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	991000 3000/1785
GTIN	4004514225542
Tuoteluokka	960

Kuvaus

Malli:

Sinkitty runko. Valinnan mukaan joko sinkityillä 25 mm:n teräslevypaneeleilla tai lastulevyillä. Erilaisia poikkikannatintyypppejä hyllytason tarvittavasta kuormituksesta riippuen (poikkituen korkeus 55–85 mm). Nopea koota kiinnittämällä tyyppin ZG poikkikannattimet. **Hyllytason kuormitus** enintään 1050 kg, **hylly-yksikön kuormitus** enintään 3500 kg.

Kuvaus:

Kasausmitat:

Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 57 mm

Käyttö:

Kookkaiden, tilaa vievien ja raskaiden esineiden säilytykseen. Varastotuotteet voidaan lastata ja purkaa hyllystön molemmin puolin.

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

- **Vapaa nurjahduspituus (K) ei saa olla yli 1 200 mm, ja sallittu lattian kuormitus saa olla korkeintaan 2 600 kg. Sallittua lattian kuormitusta on pienennettävä tämän hyllytason osuuden verran.**
- **Lattia- ja seinäkiinnikkeet eivät kuulu toimitukseen.**
- **Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.**

Tekninen kuvaus

Hyllytasohn syvyys	1000 mm
Säilytystason materiaali	Lastulevy
Välikön kuormitus	670 kg
Asiakasasennus	kyllä
hyllystörakenne	Perushyllystö
Leveys	1899 mm
Asennusmitta perushyllystölle leveys	1899 mm
Säilytystasojen/lastulevy lukumäärä	5
Korkeus	3000 mm
Hyllytason leveys	1785 mm
Syvyys	1000 mm
hyllystön syvyys	1000 mm
hyllyn leveys	1785 mm
hyllykorkeus	3000 mm
Pöytälevyn paksuus	25 mm
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Asennusmalli	Vetohyllystö
Värivalikoima	RAL 5010, 2004
Tuotenimen määrite	Syvyys 1000 mm
Tuotetyyppi	Leveä hyllystö