



## Porrasjakkara, tasoleveys, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	966190 2
GTIN	4003866555208
Tuoteluokka	96Z

### Kuvaus

**Malli:**

Palkit kestävää alumiiniprofiilia, ruuvikanavat joustavaan asennukseen. Ilman kaidepuita ja tasannesuojakaiteita. Saatavissa numeroilla 966196 ja 966198. Portaan kaltevuus 45°. Tason pituus 400 mm. Tasopäällysteet uritettua alumiinia. Rullat tukiosassa.

**Standardi:**

**DIN EN ISO 14 122**

### Tekninen kuvaus

Materiaali	pystypalkit kestävää alumiiniprofiilia
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,4 m
Ulottuma	870 mm
Standardi	DIN EN ISO 14 122
Portaan rakenne	Porras
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	2
Paino	28,5 kg
Tason pituus	400 mm
Portaan kaltevuus	45 astetta

Saavutettavuus	Yksisivuinen
Puolan/askelman leveys	600 mm
Pyörät	kyllä
Nousemistekniikan kantavuus	300 kg
Tuotenimen määrite	Tasoleveys 600 mm
Two-hands-free-periaate	kyllä
Tuotetyyppi	Korokeporras