



## Porrastasanne yksittäismoduuli, Tyyppi: A



### Tilaustiedot

Tilausnumero	966150 A
GTIN	4003866402618
Tuoteluokka	96Z

### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin vääntövarma, rakenne kokonaan ruosteen- ja säänkestävää kevytmetallia. Portaat alumiini-urapeltiä 555x250 mm.

Modulaarinen rakenne - kokoonpano muunnettavissaja laajennettavissa.

Moduulit neljää eri korkeutta.

Kaksiportainen perusmoduuli ja enintään 3 porrastasannetta - sopii liikkuvaan käyttöön.

Laajennus tyyppin B moduulista alk.

**Standardi:**

**DIN EN 14183.**

### Tekninen kuvaus

Työkorkeus	2,2 m
Portaan rakenne	Porras
Puolan/askelman leveys	555 mm
Yksittäismoduulin paino	2,9 kg
Pienan/askelman syvyys	250 mm
Moduuliyhdistelmä	A
Materiaali	koko rakenne kevytmetallinen, askelmat kuvioitua alumiinia

Porrassyvyys	0,3 m
Standardi	DIN EN 14183
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,2 m
Saavutettavuus	yksipuolinen
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	1
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Työskentelytasanne