



Porrasjakkara, tasoleveys, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	966190 3
GTIN	4003866555215
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Palkit kestävää alumiiniprofiilia, ruuvikanavat joustavaan asennukseen. Ilman kaidepuita ja tasannesuojakaiteita. Saatavissa numeroilla 966196 ja 966198. Portaen kaltevuus 45°. Tason pituus 400 mm. Tasopäällysteet uritettua alumiinia. Rullat tukiosassa.

Standardi:

DIN EN ISO 14 122

Tekninen kuvaus

Portaan rakenne	Porras
Ulottuma	1070 mm
Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,6 m
Standardi	DIN EN ISO 14 122
Tason pituus	400 mm
Materiaali	pystypalkit kestävää alumiiniprofiilia
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	3
Portaan kaltevuus	45 astetta
Paino	34 kg

Saavutettavuus	Yksisivuinen
Puolan/askelman leveys	600 mm
Pyörät	kyllä
Nousemistekniikan kantavuus	300 kg
Tuotenimen määrite	Tasoleveys 600 mm
Two-hands-free-periaate	kyllä
Tuotetyyppi	Korokeporras