



Pystyporrastikkaat, kaksipuoliset, Askelmien lukumäärä: 2X4



Tilaustiedot

Tilausnumero	966050 2X4
GTIN	4003866403547
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Suuri tasanne, jossa on kiinteä saranaliitos. 85 mm syvät liukuesteuritetut askelmat ja patentoitu askelmien ja palkkien 7-pistekiinnitys. Hyvin vakaa rakenne molemminpuolisen, jäykän liitoksen ansiosta.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Työskentelykorkeus n.	2,45 m
Standardi	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Ulkoleveys alapäässä	0,43 m
Askelmien lukumäärä	2x4
Pienan/askelman syvyys	85 mm

Tikkaiden pituus	0,97 m
Leviämisvarmistus	molemminpuolinen, jäykkä liitos
Paino	6 kg
Portaan rakenne	Porras
Vaakapalkkien korkeus	87 mm
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat