



Porrastikkaat, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 6



Tilaustiedot

Tilausnumero	966000 6
GTIN	4003866403363
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Suuri turvatasanne (380 × 260 mm), jossa on kiinteä saranaliitos, **turvasilta** ja leveä säilytyskouru. 85 mm syvät liukuesteuritetut askelmat ja patentoitu askelmien ja palkkien 7-pistekiinnitys. Hyvin vakaa rakenne molemminpuolisen, jäykän liitoksen ansiosta. Kaksi kiinteää sankakoukkuu.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Pienan/askelman syvyys	85 mm
Säilytyskaukalo saatavana	kyllä
Vaakapalkkien korkeus	87 mm
Tasanteen korkeus	1,35 m
Portaan rakenne	Porras
Tikkaiden pituus	2,13 m

Standardi	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Paino	9 kg
Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	6
Työskentelykorkeus n.	3,35 m
Ulkoleveys alapäässä	0,52 m
Saavutettavuus	yksipuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat