



Pystyporrastikkaat, kaksipuoliset, Askelmien lukumäärä: 2X6



Tilaustiedot

Tilausnumero	966050 2X6
GTIN	4003866403561
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Suuri tasanne, jossa on kiinteä saranaliitos. 85 mm syvät liukuesteuritetut askelmat ja patentoitu askelmien ja palkkien 7-pistekiinnitys. Hyvin vakaa rakenne molemminpuolisen, jäykän liitoksen ansiosta.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Työskentelykorkeus n.	2,85 m
Pienan/askelman syvyys	85 mm
Portaan rakenne	Porras
Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Leviämisvarmistus	molemminpuolinen, jäykkä liitos
Askelmien lukumäärä	2x6

Paino	9 kg
Tikkaiden pituus	1,43 m
Vaakapalkkien korkeus	87 mm
Standardi	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Ulkoleveys alapäässä	0,47 m
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat