



Porrastikkaat, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	966000 8
GTIN	4003866403387
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Suuri turvatasanne (380 × 260 mm), jossa on kiinteä saranaliitos, **turvasilta** ja leveä säilytyskouru. 85 mm syvät liukuesteuretut askelmat ja patentoitu askelmien ja palkkien 7-pistekiinnitys. Hyvin vakaa rakenne molemminpuolisen, jäykän liitoksen ansiosta. Kaksi kiinteää sankakoukkuu.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Työskentelykorkeus n.	3,75 m
Paino	13 kg
Portaan rakenne	Porras
Tikkaiden pituus	2,6 m

Säilytyskaukalo saatavana	kyllä
Standardi	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Vaakapalkkien korkeus	87 mm
Pienan/askelman syvyys	85 mm
Tasanteen korkeus	1,75 m
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	8
Ulkoleveys alapäässä	0,56 m
Saavutettavuus	yksipuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat