



Pystyporrastikkaat, kaksipuoliset, Askelmien lukumäärä: 2X7



Tilaustiedot

Tilausnumero	966050 2X7
GTIN	4003866403578
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Suuri tasanne, jossa on kiinteä saranaliitos. 85 mm syvät liukuesteuritetut askelmat ja patentoitu askelmien ja palkkien 7-pistekiinnitys. Hyvin vakaa rakenne molemminpuolisen, jäykän liitoksen ansiosta.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Työskentelykorkeus n.	3,1 m
Standardi	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Tikkaiden pituus	1,66 m
Portaan rakenne	Porras
Pienan/askelman syvyys	85 mm
Leviämisvarmistus	molemminpuolinen, jäykkä liitos

Paino	10,5 kg
Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Askelmien lukumäärä	2×7
Ulkoleveys alapäässä	0,5 m
Vaakapalkkien korkeus	87 mm
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat