



Porrastikkaat, yksipuoliset, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	966000 10
GTIN	4003866403400
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Suuri turvatasanne (380 × 260 mm), jossa on kiinteä saranaliitos, **turvasilta** ja leveä säilytyskouru. 85 mm syvät liukuesteuritetut askelmat ja patentoitu askelmien ja palkkien 7-pistekiinnitys. Hyvin vakaa rakenne molemminpuolisen, jäykän liitoksen ansiosta. Kaksi kiinteää sankakoukkuu.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Pienan/askelman syvyys	85 mm
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	10
Työskentelykorkeus n.	4,2 m
Portaan rakenne	Porras
Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia

Standardi	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Tasanteen korkeus	2,2 m
Säilytyskaukalo saatavana	kyllä
Vaakapalkkien korkeus	87 mm
Paino	14 kg
Ulkoleveys alapäässä	0,61 m
Tikkaiden pituus	3,05 m
Saavutettavuus	yksipuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat