



Pystyporrastikkaat, kaksipuoliset, Askelmien lukumäärä: 2X8



Tilaustiedot

Tilausnumero	966050 2X8
GTIN	4003866403585
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia. Suuri tasanne, jossa on kiinteä saranaliitos. 85 mm syvät liukuesteuritetut askelmat ja patentoitu askelmien ja palkkien 7-pistekiinnitys. Hyvin vakaa rakenne molemminpuolisen, jäykän liitoksen ansiosta.

Standardi:

DIN EN 131.

Tekninen kuvaus

Pienan/askelman syvyys	85 mm
Leviämisvarmistus	molemminpuolinen, jäykkä liitos
Materiaali	Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia
Työskentelykorkeus n.	3,35 m
Vaakapalkkien korkeus	87 mm
Askelmien lukumäärä	2x8

Standardi	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Paino	12 kg
Tikkaiden pituus	1,9 m
Ulkoleveys alapäässä	0,52 m
Portaan rakenne	Porras
Saavutettavuus	molemminpuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Seisovat tikkaat