



Alumiininen koneporras, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 1



Tilaustiedot

Tilausnumero	966148 1
GTIN	4003866400317
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Vankka, kevyt alumiinirakenne, 200 mm syvät askelmat uritettua alumiini-urapeltiä, seisomataso 350 × 577 mm.

Standardi:

DIN EN 14183.

Tekninen kuvaus

Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,2 m
Standardi	DIN EN 14183
Portaan rakenne	Porras
Tasanteen leveys	577 mm
Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	1
Työskentelykorkeus n.	2,2 m
Pienan/askelman syvyys	200 mm
Tasanteen syvyys	350 mm
Pohja-alan leveys	0,4 m

Pohja-alan syvyys	0,6 m
Materiaali	Porras alumiini-urapeltiä
Paino	3 kg
Saavutettavuus	yksipuolinen
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Tuotetyyppi	Työskentelytasanne

Tarvikkeet

Sisäkenkä Tyyppi 1	966320 1
--------------------	----------