



Alumiininen koneporras, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 2



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 966148 2 |
| GTIN | 4003866400324 |
| Tuoteluokka | 96Z |

Kuvaus

Malli:

Vankka, kevyt alumiinirakenne, 200 mm syvät askelmat uritettua alumiini-urapeltiä, seisomataso 350 × 577 mm.

Standardi:

DIN EN 14183.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Pienan/askelman syvyys | 200 mm |
| Pohja-alan leveys | 0,64 m |
| Tasanteen leveys | 577 mm |
| Saavutettavuus | yksipuolinen |
| Pohja-alan syvyys | 0,67 m |
| Portaan rakenne | Porras |
| Materiaali | Porras alumiini-urapeltiä |
| Työskentelykorkeus n. | 2,4 m |
| Tasanteen korkeus ilman kaidetta | 0,4 m |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Standardi | DIN EN 14183 |
| Askelmien lkm tasanne mukaanlukien | 2 |
| Tasanteen syvyys | 350 mm |
| Paino | 5,5 kg |
| Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg |
| Tuotetyyppi | Työskentelytasanne |

Tarvikkeet

| | |
|--------------------|----------|
| Sisäkenkä Tyyppi 1 | 966320 1 |
|--------------------|----------|