



Korokeporras, siirrettävä, yksipuolinen, Askelmien lkm tasanne mukaanlukien: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	966220 3
GTIN	4003866419715
Tuoteluokka	96Z

Kuvaus

Malli:

Kätevä korokejakkara, askelmien syvyys 200 mm (60° porraskulma). Tilava tasanne (600×800 mm) suojakaiteineen (korkeus 1,00 m) ja jalka- ja polvilistoinen. Neljä jousitettua kääntyvää pyörää, Ø 125 mm (näistä 2 lukittavia).

Standardi:

DIN EN 131-7

Huomautus:

- Käsikaide ei sisälly toimitukseen. Tilaa numerolla 966225.
- Toimitus osiin purettuina, helposti asennettavia rakenneosina. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Askelmien lkm tasanne mukaanlukien	3
Tasanteen syvyys	800 mm
Saavutettavuus	yksipuolinen

Tasanteen korkeus ilman kaidetta	0,72 m
Kääntyvien pyörien Ø	125 mm
Paino	28,5 kg
Pohja-alan syvyys	1,27 m
Jarruttomia kääntyviä pyöriä	2
Jarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
Tasanteen leveys	600 mm
tasannesuojakaiteet	kyllä
Portaan kaltevuus	60 astetta
Pienan/askelman syvyys	200 mm
Pohja-alan leveys	0,77 m
Standardi	DIN EN 131-7
Portaan rakenne	Porras
Polvilista	kyllä
Nousemistekniikan kantavuus	150 kg
Two-hands-free-periaate	kyllä
Tuotetyyppi	Korokeporras