



## Pistosaha, Tyyppi: 723415



### Tilaustiedot

Tilausnumero	078210 723415
GTIN	4014586839332
Tuoteluokka	03F

### Kuvaus

#### Malli:

Vankat ja yleiskäyttöiset pistosahat, metallinen koneistokotelo ja ylikuormasuoja. Tukeva metallipistosaha **tarkkaan leikkaukseen** myös vaikeasti lastuttavilla materiaaleilla (esim. INOX).

- **Erittäin hiljainen käynti tarkan massatasapainon ansiosta.**
- **Sahanterän pidätyskulma mahdollistaa heiluri-iskun, hyvä lastunpoisto.**
- **Vaihtoehtoiset lastunpoistotavat – imu tai puhallus.**

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää lastusuojan.

Mukana 2 x sahanterä.

#### Huomautus:

Pistosahan teristä on tietoja kohdassa nro 588800.

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroilla 073808 - 073840.

Valmistajamerkintä: ASTE 638

Tehonkulutus: 450 W

Iskutiheys: 1050 - 2600 min<sup>-1</sup>

suurin sahauspaksuus, teräs: 10 mm

suurin sahauspaksuus, INOX: 6 mm

Heiluri-isku: muunnettu

### Tekninen kuvaus

suurin sahauspaksuus, teräs	10 mm
Sopivat pistosahan terät	Pyynnöstä
Erityisominaisuus	jäykkä ohjaus, yleiskäyttöinen
Valmistajamerkintä	ASTE 638
suurin sahauspaksuus, INOX	6 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Paino	2,2 kg
Tehonkulutus	450 W
Heiluri-isku	muunnettu
Iskutiheys	1050 - 2600 min <sup>-1</sup>
Rakenne	sauvamalli
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Sahat

## Tarvikkeet

Pistosahanteräsarja merkintä T118AF	588400 T118AF
Pistosahanteräsarja merkintä T318A	588400 T318A
Pistosahanteräsarja merkintä T118A	588400 T118A
Pistosahanteräsarja merkintä T318B	588400 T318B
Pistosahanteräsarja merkintä T127D	588400 T127D
Pistosahanteräsarja merkintä T118AHM	588400 T118AHM
Pistosahanteräsarja merkintä T118B	588400 T118B