

**Nakertaja, Tyyppi: 723239****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078111 723239
GTIN	4014586869926
Tuoteluokka	03F

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin edullinen käytössä meistin ja matriisin pitkän käyttöiän ansiosta.
- QuickIN-pikavaihtojärjestelmä meistin ja matriisin vaihtoon nopeasti ilman työkaluja.
- Työskentelysuunta vaihdettavissa ilman työkaluja.
- Hyvin syvään vaotetuille puolisuunnikaspileille ≤ 160 mm.

Huomautus:

Sopivia akkuja on saatavilla numeroilla 073851 – 073858 ja aloituspakkauksia numeroilla 073863 – 073867. Laturit numerolla 073866.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	350 W
Lastuamisnopeus	2,7 m/min
Paino	1,9 kg
Lastuamisleveys	5 mm
Pienimmän kaaren säde	70 mm

suurin työmaterialin paksuus teräs 400 N/mm ²	1,6 mm
Iskutiheys	1500 min ⁻¹
Valmistajamerkintä	BLK 1.6LE
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
suurin työmaterialin paksuus teräs 800 N/mm ²	0,7 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Nakertaja