

3M**Puolimaskirunko Sarja 6000, Koko: M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	097235 M
GTIN	4046719375929
Tuoteluokka	04M

Kuvaus**Malli:**

Puolimaski sarjasta 6000, kevyt ja mukautuva runko, jonka ansiosta käyttö ei väsytä.

Kaksoissuodatinjärjestelmän ansiosta hengitysvastus on pieni, näkyvyys hyvä ja paino jakautuu hyvin. Monipuolinen käyttö takaa erikseen saatavan, kattavan suodatinohjelman. Suodattimet on helppo vaihtaa napsautusjärjestelmän ansiosta. Vähän huoltoa kaipaava maski on erittäin taloudellinen ja helppo käsitellä. Maskista on saatavana kaksi kokoa – koko M ja koko L.

Standardi:

EN 140

Värikoodi sopiville tarvikkeille: 3M™-bajonetti

Suodatinliitännä: 3M™-bajonettijärjestelmä

Paino: 82 g

Valmistajamerkintä: 6200M

Tekninen kuvaus

Valmistajamerkintä	6200M
Paino	82 g

Suodatinliitântä	3M™-bajonettijärjestelmä
Värikoodi sopiville tarvikkeille	3M™-bajonetti
Tuotetyyppi	Puolimaski

Tarvikkeet

Suodatinkansijärjestelmä, bajonettijärjestelmä Tyyppi	097277
Vaihtosuodatinpari Suodatin ABE1	097274 ABE1
Vaihtosuodatinpari käyttöasteen näyttö Suodatin A2	097279 A2
Partikkelivaihtosuodatinpari Suodatin P3R	097273 P3R
Partikkelivaihtosuodatinpari Suodatin P2R	097273 P2R
Partikkelivaihtosuodatinpari Suodatin P3R	097272 P3R
Vaihtosuodatinsarja malliin 6223M	097232
Vaihtosuodatinpari Suodatin A1	097274 A1
Vaihtosuodatinpari Suodatin A2	097274 A2
Partikkelivaihtosuodatinpari Suodatin P3RC	097272 P3RC
Vaihtosuodatinpari käyttöasteen näyttö Suodatin A1	097279 A1
Vaihtosuodatinpari Suodatin ABEK2P3R	097274 ABEK2P3R
Vaihtosuodatinpari Suodatin ABEK1	097274 ABEK1