

Garant
Kierukkaporat, HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 4,2mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	114500 4,2
GTIN	4045197019875
Tuoteluokka	11B

Kuvaus
Malli:
Vahvistettu sydänosa.

Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:
Suurin porausvyvyys:
 $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$
Tekninen kuvaus

Lastu-urien pituus L_c	43 mm
Terien lkm Z	2
Nimellis-Ø D_c	4,2 mm
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm ²	0,03 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
varren Ø D_s	4,2 mm
Kokonaispituus L	75 mm
Standardi	DIN 338
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	36,7 mm
Kärkikulma	130 astetta
Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	HSS E
Nousukulma	35 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	sopii rajoituksin	37 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	6 m/min	S
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		