

Honeywell
MILLER**Liukuva turvalaite Titan, Ohjainköyden pituus: 10 m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	098140 10
GTIN	7312550111901
Tuoteluokka	09A

Kuvaus**Malli:**

TITAN. Pitkäikäinen ja hyvin kulumista kestävä sekä lujatekoinen rakenne **ruostumattomasta teräksestä**. 10 m pitkä polyamidiköysi (läpimitta 12 mm) ja 0,3 m pitkä kiinnityslaite. Karbiini, avautuma 30 mm ja automaattikarbiini, avautuma 18 mm. Lukittuu automaattisesti putoamistilanteessa.

Standardi:

EN 353-2

Paino: 1,65 kg

Jousihaka: Automaattikarbiini

Tekninen kuvaus

Ohjainköyden pituus	10 m
Standardi	EN 353-2
Paino	1,65 kg
Jousihaka	Automaattikarbiini
Tuotetyyppi	Kiinniottolaite

