



## Automaattihitsausnaamio kangas optrel® weldcap, Tyyppi: WELDCAP



### Tilaustiedot

Tilausnumero	097945 WELDCAP
GTIN	7640127614587
Tuoteluokka	09U

### Kuvaus

#### Malli:

**Kevyt ja miellyttävä** hitsaussuojus pestävää kangasta, suurikokoinen näkökenttä.

Automaattinen tummennussuodatin **ylimääräisellä hiontatoiminnolla.**

- **Tumma suojausaste: 9 - 12. Portaaton säätö säätönupilla**
- **Kirkkausaste: 3**
- **3 V litiumparisto (kestoikä 1 000 tuntia)**
- **Väri: musta/vaaleanvihreä**
- **Hitsaussuodattimen näkökenttä: 45 x 115 mm**

#### Käyttö:

MIG- / MAG-, elektrodi-, WIG- ja plasmahitsaus

#### Standardi:

EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1

kytkentäaika vaaleasta tummaan: 0,16 ms

kytkentäaika tummasta vaaleaan: 300 ms

Luokitus EN 379 mukaan: 1 / 1 / 2 / 2

### Tekninen kuvaus

tyyppi	WELDCAP
kytkentäaika tummasta vaaleaan	300 ms
Luokitus EN 379 mukaan	1 / 1 / 2 / 2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
kytkentäaika vaaleasta tummaan	0,16 ms
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotetyyppi	Hitsausmaski