



## Reikäjyrsinsarja HSS, TiAIN



### Tilaustiedot

Tilausnumero	118825
GTIN	4045197038210
Tuoteluokka	12D

### Kuvaus

Toimituksen sisältö:

1 Ulostyöntötappi, kotelo. Sarja, kussakin 1 HM-reikäjyrin nro 118800 koko 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 26 mm.

### Tekninen kuvaus

Pinnoitus	TiAIN
Lastuava aine	HSS
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Reikäjyrimet

### Tarvikkeet

Reikäjyrin HSS Työstösyvyys 30 mm, TiAIN, Ø h10 DC: 22mm	118800 22
--	-----------

Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, Ø h10 DC:  
24mm

118800 24

Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, Ø h10 DC:  
26mm

118800 26

Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, Ø h10 DC:  
14mm

118800 14

Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, Ø h10 DC:  
18mm

118800 18

Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, Ø h10 DC:  
16mm

118800 16

Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 30 mm, TiAlN, Ø h10 DC:  
20mm

118800 20