

Garant**HSS-keskiöpora B vasen, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC k12: 2,5 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	111540 2,5
GTIN	4045197000972
Tuoteluokka	11A

Kuvaus**Malli:**

Umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Lisäsuojaus (120°:n suojakulma), kierreuritettu, **vasenleikkuinen**.Nimellis-Ø D_c: 2,5 mm

Työkappaleen Ø: 20–30 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,03 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

Nimellis-Ø D _c	2,5 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,03 mm/kierr,
Työkappaleen Ø	20–30 mm
Varren toleranssi	h7
Terien lkm Z	2
varren Ø D _s	10 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 333

tyyppi	B
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Upotuskulma	120 astetta
Leikkaussuunta	Vasen
Varsi	Lieriövarsi, h7
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöporaus