

Garant
HSS-keskiöpora B vasen, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC k12: 3,15 mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	111540 3,15
GTIN	4045197000989
Tuoteluokka	11A

Kuvaus
Malli:

Umpiaineesta hiottu ja takahiottu.

Lisäsuojaus (120°:n suojakulma), kierreuritettu, **vasenleikkuinen**.

 Nimellis-Ø D_c: 3,15 mm

Työkappaleen Ø: 30 – 40 mm

 varren Ø D_s: 11,2 mm

Kokonaispituus L: 60 mm

 Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,03 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Nimellis-Ø D _c	3,15 mm
Varren toleranssi	h7
Työkappaleen Ø	30 – 40 mm
Terien lkm Z	2
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,03 mm/kierr,
varren Ø D _s	11,2 mm
Kokonaispituus L	60 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
Standardi	DIN 333

tyyppi	B
Toleranssi, nimellis-Ø	k12
Upotuskulma	120 astetta
Leikkaussuunta	Vasen
Varsi	Lieriövarsi, h7
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Keskiöporaus