

**duMONT****Kiilaura-työntöavennin HSS Sovite P9, Tyyppi: 2A****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290406 2A
GTIN	662600888015
Tuoteluokka	29J

**Kuvaus****Käyttö:**

Kiilaurien aventamista varten DIN 6885 mukaisesti.

**Toimituksen sisältö:**

Avennin ja tarvittavat liuskat.

**Huomautus:**

- **Kovia materiaaleja käytettäessä on joko lisättävä työstökertojen määrää tai käytettävä erikoisaventimia (saatavana tilauksesta).**
- **Nosta työkalu kolmesta työstömatkasta ensimmäisen ja toisen jälkeen hetkeksi ylös – avennin suuntautuu automaattisesti.**
- **Pinnoitettuja ja tuumamitoitettuja aventimia saatavana tilauksesta.**
- **TUURNAPRÄSSIT ovat osassa 2 (käsi- ja mittatyökalut).**
- **Koot 28, 32 ja 36 ovat saatavana tilauksesta nopeasti.**

Lastuava aine: HSS

Aven-timen pituus: 127 mm

Kiilauran leveys: 2 mm

Kiilauran syvyys: 1 mm

reiän halkaisijoille DIN 6885: 6 - 8 mm

Avennus-pituus teräksessä: 6 - 30 mm

Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella: 350 kg

## Tekninen kuvaus

Vaadittava avennuspuristus St50:ssä ja maksimiavennuspituudella	350 kg
Aven-timen pituus	127 mm
reiän halkaisijoille DIN 6885	6 - 8 mm
Selän leveys	3,25 mm
Avennus-pituus teräksessä	6 - 30 mm
Työstökertojen lkm	1
Kiilauran leveys	2 mm
Kiilauran syvyys	1 mm
Lastuava aine	HSS
Tuotetyyppi	Avennintyökalu

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin		
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu		
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin		
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Grafiitti, GFK, CFK	soveltuu rajoituksin		
Öljy	soveltuu		

